

Przedmiar kosztorysowy - przyłącza energetyczne - ZPE KP/1002/E/08-ZPE-PK1

45500000-2
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0

: Kryta pływalnia w Strzelinie - Przyłącz energetyczny - ZPE
: instalacje elektryczne i pokrewne

: mgr inż. Andrzej Herod
: kwiecień 2009r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przyłącz energetyczny zewn. - ZPE				
1	KNR-W 2-01	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV (80% mechanicznie) (8.5+50+7)*0.8	m	52.400	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	52.400
2	KNR-W 2-01	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III (20% ręcznie) (8.5+50+7)*0.2	m	13.100	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	13.100
3	KNR-W 2-01	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0704-01 analogia	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II (podsypka i obsypka z piasku, M=2) (8.5+50+7)	m	65.500	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	65.500
4	KNR-W 2-01	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0705-02	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV (80% mechanicznie) (8.5+50+7)*0.8	m	52.400	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	52.400
5	KNR-W 2-01	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III (20% ręcznie) (8.5+50+7)*0.8	m	52.400	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	52.400
6	KNNR 5	KP/1002/Z/08-ZPE	1 m		
d.1	0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm (rura osłonowa 2xAROT A110 PS) 18*2	1 m	36.000	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	36.000
7	KNNR 5	KP/1002/Z/08-ZPE	m		
d.1	0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -2x (YAKXS 4x240mm ²) (R,M,S=2) Krotność = 2 (8.5+50+7)	m	65.500	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	65.500
8	KNNR 5	KP/1002/Z/08-ZPE	szt.		
d.1	1204-05	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm ² Krotność = 2 (2*4)*2	szt.	16.000	
	korekta obmiaru				
				RAZEM	16.000